




Наименование	Обозначение	W	V	A		lm	t [h]	K	cd/cm²		d [mm]	LCL α [mm]	l [mm]		No.
Металлогалогенные лампы HSR®															
HSR 400W/60	4008321 631503	400	67	6.9	GX9.5	33000	1000	6000	20000	любое	23	62	110	10	1
HSR 575W/60	4008321 625885	575	95	7	GX9.5	49000	1000	6000	10000	любое	30	65	125	10	1
HSR 575W/72	4008321 625908	575	95	7	GX9.5	49000	1000	7200	10000	любое	30	65	125	10	1
HSR 1200W/60	4008321 625724	1200	100	13.8	G22/28x50	110000	1000	6000	20000	любое	40	85	175	20	2

Одноцокольные лампы HSR® напоминают HTI® с внешней колбой, что упрощает обращение с ними. Они не приспособлены для зажигания из горячего состояния. Лампы HSR® используются, главным образом, в местах проведения зрелищных мероприятий и для подсветки объектов архитектуры.

Техника безопасности
Вследствие высокой яркости, ультрафиолетового излучения и большого внутреннего давления, наблюдающихся при работе, лампы HSR® можно использовать исключительно в закрытых корпусах, специально для них разработанных. Соответствующие фильтры должны обеспечить снижение ультрафиолетового излучения до приемлемого уровня. При разрушении лампы происходит высвобождение ртути. В этой связи, должны быть приняты надлежащие меры предосторожности. Сведения по технике безопасности и правилам обращения с лампами предоставляются по запросу. Кроме того, они изложены на листке-вкладыше, прилагаемом к лампе, или в инструкции по эксплуатации.